


Sabirna kutija (Junction Box)

Napisao Administrator

četvrtak, 10 februar 2011 11:10 - Poslednje ažurirano subota, 19 mart 2011 22:24



Može se povezati s strain gauge ćelije opterećenja na otpornost od 350-800 oma, pobude 5 ~ 15V DC (TVS cijev UMAX = 18V).

Standardne funkcije

- Izbor načina spajanja:

JXH-xb za paralelni način; JXH-

XC za serijski način

- x za količinu opterećenja ćelija: 4, 6, 8

- Model: JXH-4C; JXH-4B; JXH-6C; JXH-6B; JXH-8C, JXH-8B

- Visoka preciznost potenciometar

Sabirna kutija (Junction Box)

Napisao Administrator

četvrtak, 10 februar 2011 11:10 - Poslednje ažurirano subota, 19 mart 2011 22:24

- Izbor od nehrđajućeg čelika stanovanje, aluminijsko kućište, plastično kućište

- Za paralelni mod, žica način povezivanja s odabir sabijanja ili zavarivanje

- Za paralelni mod, opremljen sa TVS cijevi

- Prilagođeno za 10 žica

- Podesivost područja

Opterećenje ćelije 350 ohma kao primjer: serijski način oko 5%, paralelno načinu oko 3%

Opterećenje ćelije 700 ohma kao primjer: serijski način oko 3%; paralelno načinu oko 2%